



MADE IN GERMANY

+ cable pilot

3 JAHRE YEARS

HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE



Artikelnummer
EAN

1182770010
4007123687442

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
- 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
- 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Mit Trommelbremse.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	BREMAXX	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	25 m	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	signalrot	Nenneingangsspannung	230 V/400 V
Trommeldurchmesser	300 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	6,6 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	6,6 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	22,5 cm x 30 cm x 39 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	22,5 cm x 30 cm x 39 cm		

LIEFERUMFANG

Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel