

Technische Daten

PHYSISCH	
Abmessungen (HxBxT):	42x42x13 mm / 1.65x1.65x0.51 in
Gewicht:	15 g / 0.53 oz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe des Gehäuses:	Schwarz,Mokka,Elfenbein,Umwelt
Arbeitstemperatur:	-20 °C bis 60 °C / -5 °F bis 140 °F
Luftfeuchtigkeit:	0% bis 90% RH
Schutzart:	IP54
ELEKTRISCH	
Stromversorgung:	1x 3V Batterie (enthalten)
Batterietyp:	CR2032
Geschätzte Batterielebensdauer:	Bis zu 2 Jahre
Bluetooth Protokoll:	4,2
HF-Band:	2400 - 2483,5 MHz
Max. HF-Leistung:	< 4 dBm
Reichweite:	Bis zu 30 m / 100 ft im Freien, bis zu 10 m / 33 ft im Gebäuden (abhängig von den baulichen Gegebenheiten)
Verschlüsselung:	AES (CCM Modus)