

Technische Daten

Stromversorgung:	110-240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	< 0.3 W
Leistungsmessung (W):	Ja
Externer Schutz:	16 A, Auslösecharakteristik B oder C, 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3
Max. Messleistung:	3840 W
Max. Messstrom:	16 A
Überhitzungsschutz:	Ja
Entfernung:	Bis zu 40 m in Innenräumen (131 ft.) (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Z-Wave® Repeater:	Ja
CPU:	Z-Wave® S800
Z-Wave® Frequenzbänder:	868,4 MHz
Maximale übertragene Funkfrequenzleistung in Frequenzband(en):	< 25 mW
Größe (H × B × T):	29 x 35 x 16 ±0.5 mm / 1.11 x 1.35 x 0.63 ± 0.02 in
Gewicht:	13 ±1 g / 0.46 ±0.04 oz
Montage:	Wandkonsole
Schraubklemmen max. Drehmoment:	0.4 Nm / 3.54 lbin
Querschnitt des Leiters:	0,5 bis 1,5 mm ² / 20 bis 16 AWG

Länge des abisolierten Leiters:	5 bis 6 mm/0,20 bis 0,24 in
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Hellgrau
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 40 °C/-5 °F bis 105 °F
Luftfeuchtigkeit:	30% bis 70% RH
Max. Höhe:	2000 m / 6562 ft.