

Technische Daten

Stromversorgung	110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	< 0,3W
Leistungsmessung [W]	Ja
Max. Schaltspannung AC	240 V
Max. Schaltstrom AC	8 A
Max. Schaltleistung AC:	2000 W
Max. Schaltspannung DC	Nicht zutreffend
Max. Schaltstrom DC	Nicht zutreffend
Überhitzungsschutz	Ja
Überlastschutz	Ja
Reichweite	Bis zu 40 m innen (131 ft.) (abhängig von den örtlichen Bedingungen)
Z-Wave® Repeater:	Ja
CPU	Z-Wave® S800
Z-Wave® Frequenzbänder:	868,4 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung im Frequenzband	< 25 mW
Größe (H x B x T)	29x35x16 ±0.5 mm / 1.11x1.35x0.63 ±0.02 in
Gewicht	18 ±1 g / 0.63 ±0.04 oz
Montage	Unterputzdose

Schraubklemmen max. Drehmoment	0.4 Nm / 3.54 lbin
Leiterquerschnitt	0.5 bis 1.5 mm ² / 20 bis 16 AWG
Abisolierte Leiterlänge	5 bis 6 mm / 0.20 bis 0.24 in
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Rot
Umgebungstemperatur	-20°C bis 40°C / -5°F bis 105°F
Feuchtigkeit	30% bis 70% RH
Max. Höhe	2000 m / 6562 ft.