

Technische Daten

ANSCHLUSS	
Spannungsversorgung AC	Nein
Nennstrom (Max. Dauerstrom)	12 A
Spannungsversorgung DC	12 - 24 V
Kanäle	4 Kanäle
DC Leistung 12 V pro Kanal	45 W
DC Leistung 24 V pro Kanal	90 W
DC Leistung 12 V kombinierte Leistung	144 W
DC Leistung 24 V kombinierte Leistung	288 W
SONDERFUNKTIONEN	
Überhitzungsschutz	Nein
Überlastschutz	Nein
Leistungsmessung	Ja
Dimmen	Ja
FUNKTIONEN	
Farbänderung	Ja
Vordefinierte Effekte	Ja
Umgebungstemperatur	0 °C bis + 40 °C
Eigenverbrauch des Gerätes	< 1 W
Intelligentes An/Aus	Ja

Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/-untergang	Ja
Wochenplan	Ja
UL-gelistete Option	Nein
KONNEKTIVITÄT	
WLAN	Ja
WLAN Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN Radiofrequenz	2412 - 2484 MHz
WLAN Funksignalleistung	1 mW
WLAN Reichweite	bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m im Innenbereich (je nach Baumaterial)
ABMESSUNGEN	
Größe	43 mm x 38 mm x 14 mm