



DIGITRADIO BT 2

Premium Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+/FM Radio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139732	Lichtgrau	0001/3973	1,54 kg	1,08 kg	24 x 9 x 7,5 cm	36,5 x 10,5 x 14,5 cm
4019588039735	Anthrazit/Schwarz	0000/3973	1,54 kg	1,08 kg	24 x 9 x 7,5 cm	36,5 x 10,5 x 14,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Wasserabweisendes Gehäuse IPX5

Integrierter Akku für bis zu 20 Stunden Wiedergabe

Equalizer

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

Exzellenter Klang mit einer großen Passivmembrane

SONSTIGES

radio_typ_bleutooth_laustspreher : Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

Portabel : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPfang

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB+/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

System : Passivradiator

Stereo-Lautsprecher : Ja

Übertragungsbereich : 63 - 20.000 Hz

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5 mm Klinke)

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Schutzklasse : IPX5

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 3,5 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : VA-LCD

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Akku integriert : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 15 W (max.)	DIGITRADIO BT 2, Netzteil, Bedienungsanleitung
Akkutyp : Li-Ion 11,1 V, 2.200 mAh, 24,42 Wh	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W	
Akkulaufzeit : 20 h	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W	
Akkuaufladezeit : 3,5 h		
Nennspannung : 230 V		
Frequenz : 50 / 60 Hz		
Netzteil : 15 V - 1 A, 15 W		
Netzteilart : Extern		