

2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

Spotify

Für Spotify Free und Spotify Premium

DIGITRADIO 11 IR

Empfangsteil/Radioadapter für DAB+/UKW/Internetradio mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039582	schwarz/silber	0000/3958	620 g	156 g	12 x 9 x 6 cm	17 x 7,5 x 17 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
- Favoritenspeicher (30 DAB+ / 30 UKW / 30 Internet)
- TFT-Farbdisplay (3,5")
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Integrierte WLAN-Konnektivität
- Zugriff auf Musikdienste (Spotify, Amazon Music, Klassikradio Select, Calm Radio)
- Steuerung per App
- Empfangsteil/Adapter für Hi-Fi- und Stereo-Anlagen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Kompakt : Ja

Stationäres Radio : Ja

Radioadapter : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (SPDIF)

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Nahbedienung : Ja

Fernbedienung : Ja

CONNECT-App : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 3,5 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 480x320 Pixel

RadioVIS : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Spanisch, Türkisch, Slowenisch, Portugiesisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

Amazon Music : Ja

Spotify Free : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 1,4 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,72 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 11 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Cinch Audiokabel, Netzteil inkl. USB-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung