



TECHNIRADIO SOLAR 2

Mobiles DAB+/UKW-Radio mit Aufladung über Solarpanel oder Kurbel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039964	Orange/Schwarz	0000/3996	670 g	510 g	17 x 9,5 x 5,5 cm	20 x 13 x 8,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Aufladung des Akkus über Solarpanel und Kurbel

LED Taschenlampe mit 2 Stufen (bis zu 20.000 mcd)

Integrierter Akku für bis zu 25 Stunden Wiedergabe

Gehäuse aus 87% Meeresplastik

Powerbank funktion zum laden von Handy's, etc.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

Portabel : Ja

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB+/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Übertragungsbereich : 340 - 20.000 Hz

Systemleistung : 1 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

USB : 2 Type A & C

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Impedanz : 4 Ω

BEDIENUNG/KOMFORT

Nahbedienung : Ja

Schutzklasse : IPX4

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DISPLAY

Größe : 1,93 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : Dot-Matrix-LCD

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Akku integriert : Ja

Akkutyp : Li-Ion 3,7 V, 3.000 mAh, 11,1 Wh

Akkulaufzeit : Bis zu 25 h

Akkuaufladezeit : 4 h

Akkuladung per USB : Ja

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil : 5 V - 2,3 A, 11,5 W (nicht im Lieferumfang)

Netzteilart : USB (nicht im Lieferumfang)

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 11,5 W (max.)

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : < 1 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO SOLAR 2, USB Kabel (110 cm), Bedienungsanleitung