



TECHNIRADIO 50

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039971	Schwarz	0000/3997	444 g	252 g	12,5 x 5 x 11,5 cm	20 x 13,5 x 6,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil : 5V - 1A USB Type C

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : >1 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 50, Netzteil,
Bedienungsanleitung