

Reolink E Series E320

3 MP WLAN kompakte und intelligente Innen-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion

EAN: 6975253983780

Die leistungsstarke, kompakte und intelligente Reolink E Series E320 3 MP schwenk- und neigbare Überwachungskamera für den Innenbereich bietet mit ihrer hochmodernen Technologie und ihren benutzerfreundlichen Funktionen eine hervorragende Überwachungslösung für Ihr Zuhause oder Ihre geschäftlichen Räumlichkeiten.

Die Reolink E Series E320 Smart IP- Sicherheitskamera zeichnet mit einer Auflösung von 2304 x 1296 (3 MP) klare Bilder und Videos auf. Und auch bei völliger Dunkelheit kann die Kamera dank der 8 Infrarot-LEDs aus bis zu 12 Metern Entfernung noch deutlich sehen.



Die Reolink E-Serie E320 bietet mit der hervorragenden Schwenk-/Neigefunktion von 355° horizontal und 50° vertikal einen weiten Betrachtungswinkel und eine optimale Rundumsicht sowie maximale Flexibilität bei der Positionierung.

Die WLAN-Verbindung mit 2,4 GHz sorgt für eine einfache Verbindung mit dem Netzwerk und ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz überall dort, wo WLAN verfügbar ist.

Die Reolink E-Serie E320 kann auf intelligente und effektive Weise Personen und Haustiere erkennen, um präzise Alarmer zu senden, wenn sich zum Beispiel Personen oder Haustiere in einem Bereich bewegen oder ein möglicherweise unerwünschter Besucher erkannt wird.

Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Mobilgerät oder dem Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie Live-Übertragungen von Kameras verfolgen und bleiben immer auf dem Laufenden. Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, werden Sie in Echtzeit über die App oder per E-Mail benachrichtigt:

- **App**
Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr mobiles Gerät.
- **E-Mail**
Videoclips oder Schnappschüsse per E-Mail versenden.
- **Sirene**
Ein Alarmsignal ertönt automatisch oder ferngesteuert, sobald Personen oder Haustiere erkannt werden. Sie können es auch mit Ihrer eigenen gewünschten Sprachnachricht versehen.

Dieses Modell verfügt über Zwei-Wege-Audio. Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen es Ihnen, jederzeit und überall über Ihr Smartphone mit anderen Personen zu kommunizieren oder unerwünschte Gäste zu warnen.

Die Aufzeichnung kann aktiviert werden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die Aufnahmen können auf einer MicroSD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden. Für eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr können Sie die Kamera an einen Reolink Netzwerkrekorder (NVR) anschließen. Zusätzlich können Sie wichtige Aufzeichnungen kostenpflichtig in der sicheren Reolink Cloud speichern, so dass Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Diese Überwachungskamera unterstützt die Aufnahme von Zeitraffer-Videos. Sie können z.B. den gesamten Bauprozess in wenigen Minuten verfolgen oder schöne Aufnahmen vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang machen. Die Bedienung ist einfach und es macht Spaß, sie mit Freunden zu teilen.

Die Reolink E Series E320 Kamera wurde speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickelt und lässt sich dank ihres modernen und stilvollen Designs harmonisch in jede Wohnumgebung integrieren. Die Kamera ist zudem sehr einfach in nur wenigen Minuten zu installieren, sodass Sie schnell mit der Überwachung beginnen können. Die E320 Überwachungskamera kann auch über Google Assistant gesteuert werden, was die Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht.

Hauptmerkmale

- 3 MP (2304 x 1296) Auflösung für detailgenaue Bilder und Videos
- Personen- und Haustiererkennung für präzise Alarme
- Push-Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung auf mobilen Geräten
- Einfache Einrichtung durch Plug & Play über 2,4-GHz-WLAN
- 355° Schwenk- und 50° Neigefunktion für einen optimalen Betrachtungswinkel
- Zwei-Wege-Audio für direkte Kommunikation über die Reolink-App
- Infrarot-Nachtsicht mit 8 LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit bis zu 12 m
- Flexible Aufzeichnungsmöglichkeiten auf microSD-Karte (bis zu 256 GB)
- Unterstützung für 24/7 Aufzeichnung mit optionaler NVR-Verbindung
- Kostenpflichtiger Cloud-Backup für die sichere Speicherung wichtiger Aufnahmen
- Kompatibel mit Google Assistant für einfache Steuerung per Sprachbefehl
- Modernes und elegantes Design für eine harmonische Integration in jede Einrichtung
- Möglichkeit zur Fernsteuerung der Kamera über die Reolink App / Client
- Möglichkeit, Bewegungszonen für die individuelle Überwachung einzurichten
- Unterstützung für erweiterte Funktionen wie Zeitraffer und intelligente Bewegungserkennung

Technische Daten

Modell E Serie E320	
Video & Audio	
Bildsensor	1/2.7"
Videoauflösung	2304 x 1296 (3 MP) bei 15 fps
Linse	f=4mm, F=2.0
Videoformat	H.264
Sichtfeld	Horizontal: 84°; Vertikal: 45°
Tag & Nacht	IR-Schnittfilter mit automatischem Umschalten
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 ft) (LED: 8 pcs / 14 mil / 850 nm)
Audio	Zwei-Wege-Audio mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
Stromversorgung	
DC-Strom	DC 5 V = 1 A
Schnittstelle	
Strom	DC-Stromanschluss
System	Reset-Knopf
Ethernet	Ein 10M/100 Mbps RJ45
Speicher	
MicroSD-Kartensteckplatz	Unterstützt bis zu 256 GB Micro-SD-Karten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Arbeitet mit	Reolink NVR (Optional)
Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Schwenken / Neigen	
Schwenk- und Neigungswinkel	Schwenken: 355°, Neigen: 0°~50°
Automatische Verfolgung	Nicht verfügbar
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA-PSK / WPA2-PSK
Softwarefunktionen	
Bildfrequenz	Mainstream: 2 - 20 fps (Standard: 15 fps), Substream: 4 -15 fps (Standard: 10 fps)
Bitrate	Mainstream: 1024 - 4096 Kbps (Standard: 2560 Kbps), Substream: 128 - 512 Kbps (Standard: 384 Kbps)
Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smart Alarm	Bewegungserkennung / Personenerkennung / Haustiererkennung
Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung; Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)
Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Maximale Benutzerzugriffe	Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substream und 2 Mainstream); 20 Benutzer (1 Admin-Konto und 19 Benutzerkonten)
Smart Home	Google Assistant

Arbeitsumgebung	
Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F) Lagertemperatur: -40°C - 70°C
Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 85% Lagerfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wasserdicht	Nein
Dimensionen	
Abmessungen	Φ 76x106 mm
Gewicht	196 g

Lieferumfang

- Reolink E-Series E320 WLAN Kamera
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- Montageplatte
- Nadel zum Zurücksetzen
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber Videoüberwachung
- Päckchen mit Schrauben