

Produktdatenblatt



Philips Pebblo Ultra-Efficient Deckenleuchte 10W, SceneSwitch, warmweißes Licht (2700K), 1850 Lumen, weiss

Die Pebblo Ultra-Efficient Deckenleuchte bringt stilvolles, flexibles Licht in Dein Zuhause. Dank SceneSwitch-Funktion wechselst Du per Lichtschalter ganz einfach zwischen verschiedenen Lichtstimmungen – von hellem Arbeitslicht bis zu gemütlichem Ambiente, ganz ohne zusätzliche Fernbedienung. Mit warmweißem Licht (2700K) und starken 1850 Lumen sorgt sie für eine helle, einladende Atmosphäre in Wohn-, Ess- oder Kinderzimmer. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig. Das runde, weiße Design fügt sich harmonisch in jeden Wohnstil ein. Flexibel, hell, effizient: Deine neue Deckenleuchte für zu Hause.

Technische Daten

Max. Wattage	10
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	1850
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169301054
Bestellnummer (EOC)	30105400
12NC	929004116601
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405114090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.66
Artikel mit Verpackung / kg	0.91

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5.0	32.0	32.0
Verpackung in cm (H/B/T)	35.2	35.2	6.8

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Weiß
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Deckenleuchte
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein

Ausstellungsdatum: 11.08.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.