
Produktdatenblatt







Philips Diamond Cut Ultra-Efficient Einbauspot, 2W, 80cm, neutralweiß (4000K), 310 Lumen, weiß

Der ultraeffiziente Diamond Cut Einbauspot der 2. Generation bringt warmes, präzises Licht in Deine Küche, Dein Bad oder Dein Wohnzimmer. Mit warmweißem Licht (3000K) und 310 Lumen sorgt er für eine gemütliche, funktionale Beleuchtung – ideal für Wohnbereiche und Flure. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig. Das schlanke, weiße Design fügt sich unauffällig in jede moderne Deckengestaltung ein. Effizient, gemütlich, modern: Dein neuer Einbauspot für Dein Zuhause.

Technische Daten

Max. Wattage	5
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	330
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169308084
Bestellnummer (EOC)	30808400
12NC	929004113031
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405114090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.11
Artikel mit Verpackung / kg	0.20

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5.0	9.0	9.0
Verpackung in cm (H/B/T)	9.3	9.5	7.5

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Einbaustrahler
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein

Ausstellungsdatum: 11.08.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.