
## Produktdatenblatt








# Philips Diamond Cut Ultra-Efficient Einbauspot, 2W, 80cm, neutralweiß (4000K), 310 Lumen, weiß

Der ultraeffiziente Diamond Cut Einbauspot der 2. Generation bringt elegantes, präzises Licht in Deine Küche, Dein Bad oder Dein Wohnzimmer. Mit neutralweißem Licht (4000K) und 310 Lumen sorgt er für klare, funktionale Beleuchtung – ideal für Arbeitsbereiche und Flure. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig. Das schlanke, weiße Design fügt sich unauffällig in jede moderne Deckengestaltung ein. Effizient, klar, modern: Dein neuer Einbauspot für Dein Zuhause.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Max. Wattage | 2 |
| Sockel | Integrierte LED |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Schutzart | IP20 |
| Volt | 230 |
| Lumen | 310 |
| Kelvin | 4000 |

### Artikeldaten

| | |
|---|---|
| EAN Artikel | 8720169308107 |
| Bestellnummer (EOC) | 30810700 |
| 12NC | 929004113131 |
| Flammenanzahl | 1 |
| Zolltarifnummer | 9405499090 |
| Herkunftsland | China |

### Gewichte

| | |
|---|---|
| Artikelgewicht / kg netto | 0.08 |
| Artikel mit Verpackung / kg | 0.13 |

### Verpackungsmaße

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 10.8 | 5.6 | 10.8 |

### Design/Materialausführ.

| | |
|---|---|
| Material | Plastik |
| Grundfarbe | Weiß |
| Dimmeffekt | |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Kategorie | B |

### Inkl.

| | |
|---|---|
| Inkl. Batterie | Nein |
| Inkl. Dimmschalter | Nein |
| Inkl. Bridge | Nein |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

### Verschiedenes

| | |
|---|---|
| Typ | Einbaustrahler |
| Kabellänge | |
| Höhenverstellbar | Nein |

Ausstellungsdatum: 11.08.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.