


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**118-00270****S50ROS**

Produktgruppe	Kabelbinder für dünnwandige Bündel
Produktfamilie	S-Serie
Material	Polypropylen (PP)
Farbe	Schwarz (BK)
Anwendungsbereich	Innenanwendungen
Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +110 °C, (3000 h)
Breite (W)	4,9 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,45 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,001265 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	7,5 mm
Länge (L)	200,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	185 N
Verarbeitungswerkzeug	EVO7SP
Verzahnung	außenverzahnt

HF ✓ RoHS ✓