



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Kantenfräse

GLF 18V-8



Erschwinglicher 18V-Laminatschneider: die kostengünstige Lösung für Spezialisten zum Kantenprofilieren und Laminatschneiden

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min ⁻¹
Kompatible Spannzangen-Ø	6 mm, 1/4", 8 mm

Bestellnummer 0 601 6C6 000

Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min ⁻¹
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	160 x 255 x 145 mm
Kompatible Spannzangen-Ø	6 mm, 1/4", 8 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schwingungsgesamtwerte

Schwingungsemissionswert ah	1 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Müheloses, effizientes Fräsen dank kraftvollem bürstenlosem Motor
- Die konstante Drehzahl sorgt für eine stabile Schnittgeschwindigkeit
- Dank der Kühlbelüftung mit optimiertem Luftstrom heizt sich das Werkzeug nicht so leicht auf
- Die Fallschutzfunktion sorgt für deine Sicherheit, wenn das Werkzeug herunterfällt
- Dank verbessertem System und Metallhülse hält die Spannzange länger
- Einfachere Frästiefeneinstellung mit Zahnstangensystem

