

Akku- Bodenstaubsauger VC010GZ

XGT • 40V max. • 5 l • Trocken

Bodenstaubsauger mit rotierender Bürste für die gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden

Ein praktischer Bodenstaubsauger mit 40V max.-Akku-Antrieb. Eine Bürste mit zuschaltbarer Rotationsbewegung ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden. Ein Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten ist ebenfalls integriert. Die Saugleistung ist in 3 Stufen wählbar. Der Korpus ist von 90° bis 0° neigbar, um komfortabel unter bspw. Möbeln, Sofa und Betten zu reinigen.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Luftvolumen	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	150 mbar
Laufzeit 40Vmax. / 5,0 Ah	100 / 50 / 25 min
Laufzeit 40 V max. / 8,0 Ah	160 / 80 / 40 min
Behältervolumen max.	5,0 L
Schalldruckpegel (L _{pA})	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku	8,1 - 9,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	326 x 381 x 1146 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung
- Dreistufige Saugkrafteinstellung mit Memory-Funktion
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0197050002877

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191D65-8

Fugendüse 330mm



191D67-4

Rundbürste mit drehbarem Kopf



191T96-3

Filtersack



Optionales Zubehör

1912B1-6

Griffset Zyklonabscheider-Vorsatz



191D65-8

Fugendüse 330mm



191D67-4

Rundbürste mit drehbarem Kopf



191T96-3

Filtersack



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

