Akku-Rasentrimmer

DUR190UZX9

18V • 3.500-6.000 min^{-1} • 230/255/300 mm

Akku-Rasentrimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Zweihandgriff.

18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5100 / 6000 min^{-1}
Schnittbreite	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Handgriff	U
Schallleistungspegel (L_{WA})	91,6 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	77 dB(A)
Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser	1,5 m/s^2
Vibrationswerte, Fadenkopf	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fadenkopf	1,5 m/s^2
Vibrationswerte, 3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 m/s^2

Spezifikationen

- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Universelle Schutzhaube für Metallmesser, Kunststoffmesser und Fadenkopf
- Werkzeuglos verstellbarer Schaft
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381748599

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191D89-4
2-Fadenkopf Tap&Go

783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm

831304-7
Zubehörbeutel

Optionales Zubehör

168526-9
Gleitteller

198383-1
Messerkopf Kunststoff

199378-7
Hosenträgergurt Makita ProX

783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm

831304-7
Zubehörbeutel

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF