

Akku-Heckenschere

UH020GZ

XGT • 40V max. • 50 cm • 20 mm • 460 W

Akku-Heckenschere mit 40V max. Antrieb mit neu designtem Scherblatt für einfache Schnitte bis 20 mm.

Kraftvolle Akku-Heckenschere mit einer Ausgangsleistung von 460 W für eine Astdicke bis 20 mm. Die Schnittlänge beträgt 50 cm. Damit lassen sich auch große Hecken bequem pflegen. Die Maschine ist spritzwassergeschützt und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Dadurch ist die Maschine auch bei leichtem Regen einsetzbar. Durch doppelt gelagertes Gehäuse frei schwingendes Schwert für vibrationsarmes Arbeiten.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Max. Ausgangsleistung	460 W
Leerlaufdrehzahl	2 100 min ⁻¹
(Leerlauf-)Hubzahl	4200 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	20 mm
Laufzeit 40Vmax. / 4,0 Ah	110 min
Schallleistungspegel (L _{WA})	91 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden einer Hecke	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	3,0 - 4,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	929 x 207 x 185 mm
Messerabstand	30 mm

Spezifikationen

- XPT/IPX4-kompatibel
- Elektrische Bremse
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

EAN 0197050006028

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

413L91-8

Aufbewahrungsbehälter



Optionales Zubehör

413L91-8

Aufbewahrungsbehälter



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

