

Akku- Multifunktionswerkzeug

TM001GZ

10.000-20.000 min⁻¹ • 3,6°

Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren bspw. zur Beseitigung von Fugenresten

Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Kompatibel mit StarlockMax, StarlockPlus und Starlock Zubehör. Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden. Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Leerlauf-Oszillation	10000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,8 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schleifen	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Schneiden mit Tauchsägeblatt	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden mit Tauchsägeblatt	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Schneiden mit segmentiertem Blatt	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden mit segmentiertem Blatt	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Schaben	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Kompatibel mit STARLOCK, STARLOCK PLUS und STARLOCK MAX Einsatzwerkzeugen
- Bürstenloser Motor für effizientes Sägen und Schleifen
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

EAN 0197050006813

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

