

Akku-Exzenterschleifer

BO002CGZ

XGT • Connector • 150 mm Ø •
6.000 -10.000 min⁻¹ • 5,0 mm Hub •
1,6 m Kabel

Sehr handlicher und leichter Exzenterschleifer. Betrieb wahlweise mit 40V max. Akku oder PDC-Connector-Akku

Sehr handlich und leicht durch separat über Adapterkabel angeschlossenen Akku oder PDC-Akku-Bank. Sehr gute Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder über eine Fremdabsaugung, die über AWS angesteuert werden kann. Die regelbare Dreh-/Exzenterbewegung ermöglicht perfekte Ergebnisse bei jedem Material.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Leerlauf-Oszillation	6000 - 10000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis	5 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schleifen einer Metallplatte	2,7 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schleifen einer Metallplatte	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	1,7 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	247 x 148 x 96 mm

Spezifikationen

- Besonders handlich und leicht durch separierte Stromversorgung über Adapter. Der Akku kann bspw. am Gürtel getragen werden
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und ermöglicht gleichmäßiges Schleifen
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

EAN 0197050005496

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122G32-0 Staubsack		1914H3-6 Akku-Adapter 1,6m	
194679-8 Armschlaufe		413Y47-9 WKZ-Muffe 22	
D-78726 Netzschleifmittel A120 150mm Klett		D-78760 Schleiftellerschutz 150mm Klett	

Optionales Zubehör

1914H5-2 Akku-Adapter 5m		D-78710 Netzschleifmittel A80 150mm Klett	
D-78726 Netzschleifmittel A120 150mm Klett		D-78732 Netzschleifmittel A180 150mm Klett	
D-78748 Netzschleifmittel A240 150mm Klett		D-78754 Netzschleifmittel A320 150mm Klett	
D-78760 Schleiftellerschutz 150mm Klett			

Service

Bedienungsanleitung	
Explosionszeichnung	