

Akku-Kantenfräse

DRT52Z

6 mm • 30.000 min⁻¹

Leichte bürstenlose Akku-Kantenfräse für Tischler und Hobbyhandwerker.

Mit der 18 V Akku-Kantenfräse können Sie Nuten oder Verzierungen in Holz einfräsen. Kommt mit 6 mm Spannzange und Führungsschiene. Große Auswahl an Einsätzen vorhanden. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht. Soft-Start-Funktion sorgt für einen reibungslosen Start der Maschine.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Max. Ausgangsleistung	580 W
Leerlaufdrehzahl	30000 min ⁻¹
Eintauchtiefe	0 - 42 mm
Werkzeugaufnahme	6 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Leerlauf	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Leerlauf	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	134 x 90 x 220 mm

Spezifikationen

- Soft-Start-Funktion sorgt für einen sanften Start der Maschine
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Die Sperr-/Entriegelungstaste minimiert die Wahrscheinlichkeit eines unerwarteten Starts der Maschine

EAN 0197050005106

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122703-7
Führungsrolle



122704-5
Parallelanschlag



191Y83-2
Nutfräser 1-schneidig 6mm

194267-1
Kantenfräsmodule



343577-5
Kopierhülse 10,0mm



418647-0
Spanabweiser



763662-2
Spannzange 6 mm



781036-5
Einmaulschlüssel SW10



781037-3
Einmaulschlüssel SW17



Optionales Zubehör

122703-7
Führungsrolle



122704-5
Parallelanschlag



343577-5
Kopierhülse 10,0mm



763662-2
Spannzange 6 mm



781036-5
Einmaulschlüssel SW10



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

