Bohrmaschine

DP4021

630 W • 13 mm • 0-3.000 min^{-1}



Handliche Bohrmaschine speziell für Bohrungen in Metall entwickelt

Handliche Bohrmaschine mit elektronisch regelbarer Drehzahl. Das Schnellspannbohrfutter hat eine Spannweite von 1,5 - 13 mm. Die Maschine wurde für Bohrungen in Metall von bis zu 13 mm Ø und in Holz bis zu 30 mm Ø konzipiert.

Technische Details

Leistungsaufnahme	630 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 min^{-1}
Bohrleistung in Holz	30 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Länge des Netzkabels	2,0 m
Produktabmessung (L x B x H)	271 x 66 x 209 mm

Spezifikationen

- Optimal platzierter Umschalter für R/L-Lauf
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Verschleißarme Kohlebürsten
- Ergonomischer Griff für maximalen Komfort
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Doppelt schutzisoliert

EAN 0197050006110

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung