brother
at your side



Professionelles Beschriftungsgerät

PT-E310BTVP

www.brother.de
www.brother.at

Entwickelt für Elektro- und Netzwerkinstallateure


DeasPT-E310BT bietet eine professionelle Kennzeichnungslösung für jede Elektro- und Datenkommunikationsinstallation. Die eindeutige Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Rohren, Schaltern und Steckdosen mit langlebigen und robusten Etiketten ist für Installateure von Elektro-, Datenkommunikations-, Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen unerlässlich. Mit integrierten, branchenspezifischen Funktionen und One-Touch-Anwendungstasten sowie einer Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht das PT-E310BT ein schnelles und effizientes Drucken, egal wo Sie sich gerade befinden.

PT-E310BTVP



Wesentliche Merkmale:

- Erstellen Sie dauerhafte Beschriftungslösungen über die integrierten, einfach zu bedienenden Beschriftungsfunktionen, über die PC-Software oder verbinden Sie sich einfach über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet und nutzen Sie die Brother Pro Label Tool App
- Großes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
- Druckt langlebige Etiketten mit einer Breite von bis zu 18 mm
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 mm/Sek. und integrierter Schneideeinheit
- 6x One-Touch-Applikationstasten für allgemeine, Frontplatten-, Stanzblock- und Patchpanel-Kennzeichnung sowie Kabelmarkierung durch Umwicklung oder Fähnchenetiketten
- Druck von Etiketten mit QR-Code/2D-Barcode und Logos
- Kompatibel mit den Pro Tapes von Brother, die speziell für industrielle Beschriftungsanwendungen entwickelt wurden und resistent gegen Wasser, Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen sind



brother at your side

Generell

Lieferumfang
PT-E310BT Beschriftungsgerät, Li-Ionen-Akku, USB Typ-C Kabel (1 m, schwarz), 1x 18 mm schwarz auf gelbes extra-stark klebendes Schriftband, Handschlaufe, Tragekoffer, Dokumentation

Unterstützte Sprachen
20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Bra), Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)

Gewicht und Abmessungen

Nur das Gerät (B) x (T) x (H)
135 x 70 x 236 mm

Gewicht (Kg)
0,8 kg

Drucken

Druckauflösung
180 x 128 dpi

Max. Druck-geschwindigkeit
USB-PD Adapter (PA-AD-004): 20 mm/sec
Akku: 20 mm/sec

Max. Druckbreite
3,5, 6, 9, 12, 18 mm

Max. Druckhöhe (mm)
15,8 mm

Schneideeinheit
Manuell

Schneidetyp
Schere

Dedizierte Beschriftungsfunktionen
Allgemein ¦ Frontplatten ¦ Kabelmarkierung Fähnchen ¦ Kabelumwicklung
Patch Panel ¦ Punch Block ¦ Schrumpfschlauch ¦ Erweiterte Serialisierung

Design

Gerätetyp
Handgerät

Tastatur
QWERTZ

Hauptdruck
Text

Farbe des Gehäuses
Orange & Schwarz

Material der Tastatur
Gummi

Anzahl der Tasten
64

Display

LCD-Größe
67 x 40 mm

Vorschau
Reale Vorschau

Hintergrund-beleuchtung
Ja

LCD Spezifikation
Graphisch, 128 x 56 dpi

Text im LCD ablesbar
16 Zeichen x 3 Zeilen (verwendet 15 Zeichen x 2 Zeilen)

Stromversorgung

Li-Ion-Akku
BA-E001

USB-PD-Adapter
PA-AD-004
(nicht enthalten)

Automatische Abschaltung Batterie:
20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 1 hr.)

USB-Ladung:
20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 12 Std.)

Schnittstellen

PC-Anschluss
Ja

Schnittstellen
USB, Bluetooth

Bluetooth
Version 5.0
(SPP/iAP)

USB
Win: USB 1.1, 2.0, 3.0
Mac: USB 1.1, 2.0

MFi
Ja (3.0)

Software und App-Kompatibilität

Software
P-touch Editor

App
Pro Label Tool

Kompatible Versionen

Android
9, 10, 11, 12, 13

iOS
15, 16

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

Speicher

Maximale Zeichen pro Etikett
1.800

Speicherplätze
99

Etiketten-gestaltung (Software)

Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen)
684

Anzahl der Akzentbuchstaben
147

Anzahl der Symbole
476

Zeichengröße
7 Arten
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Zeichenbreiten
5 Arten
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Schriftarten
7 Arten
(Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic)

Schriftstile
10 Arten
(Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv & Schatten 2)

Rahmen
7

Unterstreichen
Ja (einer der Stile)

Durchstreichen
Ja (einer der Stile)

Barcode
11 Arten
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128, QR code, Datenmatrix)

1D-Barcodes nur für übertragene Vorlagen; RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

2D-Barcodes nur für übertragene Vorlagen; PDF417, AztecCode

Etikettenformat (Software)

Mehrzeiliger Druck (max.)
5 Zeilen

Mehrblockdruck (max.)
99 Blöcke

Minimale Etikettenlänge
30 mm

Text
Max. 1800 Zeichen

Einstellung der Bandlänge
Auto, 25 ~ 300 mm
(je nach Einstellung des Etikettentyps)

Einstellungen für den Rand des Bandes
Siehe Benutzerhandbuch

Zeilenformat
Ja

Horizontale Ausrichtung
Links- / Rechtsbündig, Mittig, Blocksatz

Text einfügen/ überschreiben
Nur einfügen

Drucken (Software)

Kopien drucken (wiederholter Druck)
Ja (1-99)

Spiegeldruck
Ja

Nummerierung
Ja (1-99)
Simultan, Erweitert, Oktal, Dezimal, Hexadezimal

Druckvorschau
Ja

Vertikaler Druck
Ja (in der Einstellung des Etikettentyps)

Gedrehter Text (für Kabelbeschriftung)
Einmal drehen | Drehen und wiederholen