

LED-Taschenlampe MAULkronos XL



- **Für die professionelle Anwendung**
- **Hohe Leuchtweite und Lichtstärke, lange Leuchtdauer**
- **Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4)**
- **Inklusive Batterien**
- **Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht**
- **3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (30 %), Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr**
- **Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium mattschwarz eloxiert, korrosionsbeständig**
- Inklusive 3 x 1,5 V Batterien (Typ D) 18000 mAh
- Ideal im gewerblichen Bereich, für Handwerker, in der Werkstatt, beim Laufen im Dunkeln, beim Camping
- Lichtstrom 419 Lumen, tageslichtweiß, hohe Leuchtweite, bis zu 295 m
- Lange Leuchtdauer: Max. 100 h, min. 33 h, abhängig von der Lichtstufe
- Extrem sparsam: Hochleistungs-CREE-LED
- Kopf Ø 5,4 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklaren Kunststoff
- Reflektoröffnung Ø 3,8 cm
- Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 3,9 cm
- Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z. B. als Tischbeleuchtung, aufgestellt werden
- Einhändige Bedienung der Lichtstufen: Gummierter Druckknopf vorne seitlich
- Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben des Reflektors nach vorne oder hinten
- Bitte beachten: Sicherheitshinweise finden Sie auf www.maul.de beim Produkt
- Verpackung recycelbar, mit Euroloch-Aufhängung
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Gewicht (g)	Länge	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8182090	schwarz	4002390066075	85131000	346 g	29 cm	35,5 x 15 x 6 cm	0,42 kg	1 St

LED flashlight MAULkronos XL



- **For professional use**
- **High luminous range and intensity, long burn time**
- **Suitable for outdoor use, splash-proof (IPX4)**
- **Including batteries**
- **Variable: Adjustable light cone (zoom function) for large area near light or focused far light beam**
- **Three light modes: High brightness (100%), low brightness (30%), stroboscopic light (flashes of light) for danger prevention**
- **Robust housing construction, matt black anodised aluminium, corrosion resistant**
- Including 3 x 1,5 V batteries (type D) 18000 mAh
- Ideal in the commercial sector, for craftsmen, in the workshop, when walking in the dark or for camping
- Luminous flux 419 Lumen, daylight white light, high luminous range, up to 295 m
- Long lighting duration: Max. 100 h, min. 33 h, depending on light mode
- Extremely economical: High-performance CREE LED
- Head Ø 5,4 cm, with roll-away protection, lens made of high-quality, crystal- clear plastic
- Reflector opening Ø 3,8 cm
- Sophisticated: Housing with non-slip structure for a secure grip, Ø 3,9 cm
- Practical: Free-standing hand lamp, can be used e.g. as table light on an even surface
- One-handed operation of the light levels: Rubberised push button laterally on the front side
- Quick and easy adjustment of the light cone by moving the reflector to the front or back
- Please note: Safety instructions can be found at www.maul.uk with the product
- Recyclable packaging, with Euro hole suspension
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Weight	Length	Pack size / PU	Weight	PU
8182090	black	4002390066075	85131000	346 g	29 cm	35,5 x 15 x 6 cm	0.42 kg	1 pc(s).

Lampe de poche LED MAULkronos XL



- **Pour un usage professionnel**
- **Faisceau de longue portée et intensité lumineuses élevée, longue autonomie**
- **Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)**
- **Livrée avec piles**
- **Variable : cône lumineux réglable (fonction zoom) pour une lumière dispersée à courte ou un faisceau concentré à longue distance**
- **Trois modes d'éclairage : luminosité élevée (100%), luminosité faible (30%), lumière stroboscopique (éclairs de lumière) pour la prévention des dangers**
- **Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir mat, résistant à la corrosion**
- Livrée avec 3 piles 1,5 V (type D) 18000 mAh
- Idéale dans le secteur commercial, pour les artisans, les ateliers, les promenades nocturnes ou lors du camping
- Flux lumineux 419 lumens, blanc lumière du jour, grande portée lumineuse, jusqu'à 295 m
- Longue durée d'éclairage : max. 100 h, min. 33 h, en fonction du mode d'éclairage
- Extrêmement économique : LED CREE de haute performance
- Tête Ø 5,4 cm, avec protection anti-roulement, lentille en plastique transparent de haute qualité
- Ouverture du réflecteur Ø 3,8 cm
- Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 3,9 cm
- Pratique : lampe baladeuse qui peut également être positionnée sur une surface plane, p. ex. pour éclairer une table
- Opération des modes d'éclairages à une main : bouton poussoir caoutchouté latéralement sur la face avant
- Réglage rapide du cône lumineux en déplaçant le réflecteur vers l'avant ou l'arrière
- Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit
- Emballage recyclable, avec perforation de suspension européenne
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Poids	Longueur	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8182090	noir	4002390066075	85131000	346 g	29 cm	35,5 x 15 x 6 cm	0,42 kg	1 pce(s)

Zaklamp MAULkronos XL LED



- **MAULkronos XL is de ultieme LED zaklamp van hoogwaardige kwaliteit voor de professionele toepassing met een lengte van 28.7 cm**
- **U geniet van hoge lichtsterkte en lang gebruik van de batterij**
- **Geschikt voor buiten, spatwaterdicht, waterbestendig volgens de EU-norm IPX4**
- **De MAULkronos XL wordt geleverd incl. 3 batterijen type D (18000 mAh)**
- **Voorzien van een verstelbare lichtkop met zoom-functie, u kiest voor een brede of geconcentreerde lichtbundel**
- **Instelbaar op 3 lichtsterkten, helderheid 100% of 30%, knipperlichtfunctie voor uw veiligheid**
- **Ideaal voor gebruik in een werkplaats, binnen en of buiten dit in meerdere mogelijkheden van camping tot ondersteuning bij een wandeling**
- Lichtbundel 419 lumen, helder wit daglicht, grote reikwijdte tot 295 mt.
- Lang gebruik van de batterij, mede afhankelijk van de instelling 33 tot max. 100 uur
- Extreem zuinig, met een optimale prestatie door toepassing van CREE-LED
- Kop heeft een Ø 5,4 cm, voorzien van rillen, lens is van hoogwaardig glashelder kunststof
- Reflektor opening is Ø 3,8 cm
- Sterke constructie van matzwart geanodiseerd aluminium, corrosiebestendig
- De lamp is voorzien van antigrip voor een betere houvast, Ø 3,9 cm
- De MAULkronos XL kan ook staand ingezet worden bij een vlakke ondergrond, bijv. als tafellamp
- Makkelijke eenhandige bediening van de LED licht-instelling met een gummi drukknop
- Snelle en makkelijke bediening van de lichtkop, hierdoor schuift de reflektor naar voren en achter
- Let op: Veiligheidsinstructies zijn te vinden op www.maul.nl bij het artikel
- Recyclebare verpakking, met Euro-hole ophanging
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Gewicht	Lengte	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8182090	zwart	4002390066075	85131000	346 g	29 cm	35,5 x 15 x 6 cm	0,42 kg	1 pc(s).

Torcia elettrica a LED MAULkronos XL



- **Per uso professionale**
- **Lungo raggio, grande intensità luminosa, lunga autonomia**
- **Outdoor: adatta per uso esterno, IPX4 (protetta contro gli spruzzi d'acqua)**
- **Pile in dotazione**
- **Fascio di luce regolabile (funzione Zoom) per fascio di luce diffusa o focalizzata**
- **3 modalità luce: alta luminosità (100%), bassa luminosità (30%), funzione strobo per difendersi in caso di aggressione o in situazioni di pericolo**
- **Il pulsante gommato laterale situato vicino alla testa, consente di azionare la torcia e impostare le modalità luce con una sola mano**
- 3 pile da 1,5 V (Tipo D), 18.000 mAh in dotazione
- Ideale nel settore professionale, artigianale, nelle officine, in campeggio
- Flusso luminoso 419 lumen, luce fredda, distanza max. d'illuminazione 295 m
- Lunga autonomia: max. 100 ore, min. 33 ore a seconda della modalità luce impostata
- Consumo estremamente basso: LED CREE ad alto rendimento
- Dim. testa Ø 5,4 cm, con protezione rotolamento, lente in materiale plastico trasparente di qualità
- Ø riflettore 3,8 cm
- Corpo robusto in alluminio anodizzato nero opaco, inossidabile
- Corpo con struttura antiscivolo per una presa sicura, Ø impugnatura 3,9 cm
- Regolazione del fascio di luce spingendo semplicemente il riflettore avanti e indietro
- Osservare attentamente le avvertenze sulle torce elettriche MAUL, disponibili sul sito MAUL nella sezione Downloads
- Confezione riciclabile, con foro europeo per ganci standard
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Peso	Lunghezza	Dim. imballo	Peso	Conf.
8182090	nero	4002390066075	85131000	346 g	29 cm	35,5 x 15 x 6 cm	0,42 kg	1 pz.