

beurer

HC 25 Limited Edition Reisehaartrockner

100-120 V
1200watts
1600watts
220-240 V

Watt and
voltage



Worldwide
use



With folding
handle

LIMITED *edition*



Leistungsstarke 1600 W (max.) - für eine schnelle Trocknung

Integrierte Ionenfunktion - für geschmeidiges und glänzendes Haar

2 Heiz- und Gebläsestufen

Kaltluftstufe - zur Fixierung des Stylings

Ergonomischer Klappgriff - kompakt und handlich

Spannungsumschaltung: 100-120 V / 220 - 240 V
- zur weltweiten Nutzung

Abnehmbarer Sicherheitsfilter - für leichte Reinigung

Soft Touch Oberfläche

Schmale Profidüse

Automatischer Überhitzungsschutz

Aufhängeöse - zum einfachen Aufbewahren

100-120 V~ / 220 - 240 V~, 50-60 Hz, 800-1200 W / 1350-1600 W

Produktmaße: 15,8 x 8,0 x 25,9 cm

Produktgewicht: ca. 426 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 10333 0

Art.-Nr.: 103.33

Limited Colour Edition