Heißluftgebläse

HM 2020 E

Koffer-Set
EAN 4007841 089566
Art.-Nr. 089566



Serie 3 | 2200 W Leistung | Display Anzeige (LCD) | 80 - 630°C | Stufenlos einstellbar | 150 - 500 l/Min. | 3 Luftmengen-Stufen | Geeignet für steckbare Düsen | VDE | CE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 2020 E ist elektronisch geregelt und perfekt für ambitionierte Projekte und ist mit 2200 W von 80 bis 630°C regelbar per Display.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierfunktion	Nein
Resthitzeanzeige	Ja
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja
Wiederanlaufschutz	Nein

Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 86 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	0,88 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841089566
Lieferumfang	inkl. Reduzierdüse
Leistung	2200 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm

Heißluftgebläse

HM 2020 E

Koffer-Set
EAN 4007841 089566
Art.-Nr. 089566

Zubehör

EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 14 mm
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 087715	Winkelflachdüse 40x2 mm für Sickenausblasrohr
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E Singlepack
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.