

Flipchart mobil NATURAL



- **Natürlich und warm:** Mobiles Flipchart in hochwertiger Holzoptik (Eiche)
- **Leichtes Bewegen:** Ohne Kraftaufwand verschieben durch die runde Form des Fußes und 5 große, feststellbare Doppelrollen
- **Tafel magnethaftend, beschriftbar und sehr gut trocken abwischbar, 68 x 97 cm**
- **Praktisch:** Zwei Papierhalter, ausklappbar und magnethaftend, aus 1 mm dickem Stahl, z. B. für beschriebene Flipchartblätter
- **Stabil:** Trägermaterial 12 mm dicke Melamin-beschichtete Holzfaserplatte in Eiche-Optik plus Tafel aus 0,8 mm dickem Stahl, kunststoffbeschichtet (Weiß RAL 9003)
- **Belastbar:** Fuß aus 25 mm starkem Melamin, Säule aus kräftigem Stahlrohr, Ø 50 mm
- **Flexibel:** Universelles Hakensystem für alle handelsüblichen Blöcke
- **Designelement:** Abdeckklappe aus 1mm dickem Stahl
- **Inklusive:** Ablageschale aus 1mm dickem Stahl für Marker und weitere Utensilien
- **Gestell, Arme, Säule und Ablageschale aus Stahl (RAL 7015)**
- **Einfache Montage, inklusive Montagezubehör**
- **Made in Europe**
- **Umweltschonende und sichere Verpackung**

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kred.-Artikelnr.	Tafel - Größe	Produktmaße (LxBxH)	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
R061670	holz	8427951616807	96100000	NAT0616	67 x 105 cm	62 x 67 x 200 cm	117 x 77 x 14 cm	17,6 kg	1 St