

Mobiler Arbeitsplatz, Caddy



- **Multifunktionales Caddy-Möbel für das Arbeiten an wechselnden Orten**
- **Mobiler Arbeitsplatz, PC-Pult und Beistellcontainer in einem**
- **Variabel einsetzbar: In Open Space-Büros, Wareneingang, Versand, Fertigung, Werkstatt, Praxis**
- **Robust: Griff, Metalltür (Dicke 0,8 mm), Pultplatte (1 mm) aus hochwertigem Stahl**
- **Stabil: Korpus und Regalböden aus melaminbeschichteter Holzfaserverplatte (Dicke 19 mm) mit 2 mm PVC-Kante**
- **Praktisch: Ausziehbarer, abnehmbarer Regalboden als Unterlage für Notebook oder Tastatur mit Aussparung für die Kabelführung**
- **Design: Attraktiver Materialmix, Metalltür mit geometrischen Aussparungen**
- Mobil: 4 hochwertige, feststellbare Rollen für leichtes Bewegen
- Sicher: Abschließbare Metalltür mit Schließsystem, inkl. 2 Schlüssel
- Mit Garderobenstange: Seitlicher Metallgriff für Jacken oder Taschen
- Pultplatte um 15° neigbar für angenehmen Blickwinkel oder Videoprojektoren, mit Anschlagkante
- Metallteile in Grau RAL 9006
- Inklusive Montagezubehör
- Made in Europe
- Umweltschonende und sichere Verpackung

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kred.-Artikelnr.	Produktmaße (LxBxH)	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
R403682	grau	8427951403605	94033019	4036	47 x 120 x 50 cm	177 x 51,5 x 46 cm	43,7 kg	1 St