

SOGO®

Human Technology



DESIGNED
IN SPAIN



FREIDORA DE AIRE

1200W
MAX

POTENCIA

3.5L

CAPACIDAD



1-60
min.

TEMPORIZADOR

**80°-
200°C**

CONTROL DE
TEMPERATURA

8

FUNCIONES
PREESTABLECIDAS



AVISO AUTOMÁTICO
DE REMOCIÓN



RECETARIO INCLUIDO




SS-10865
www.sogo.es



SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



2

24

Producto / Product:

29 x 32 x 31 cm / 3 kg

Caja Individual / Gift box:

31.2 x 31.2 x 33 cm / 3.3 kg

Caja Master / Export Carton:

64 x 32.5 x 34.5 cm / 7.4 - 6.6 kg



ES

FREIDORA DE AIRE ELÉCTRICA 3.5L

- Saludable y utiliza un 80% menos de grasa que una freidora convencional
- Cesta freidora con revestimiento antiadherente de 3,5L
- Pantalla de Luz led digital y panel de control táctil
- 8 funciones de menú
- Recetario incluido
- Recordatorio (Aviso) automático de remoción de la comida a medio proceso de cocción
- 360° Tecnología de circulación de aire caliente y a alta velocidad
- Control de temperatura totalmente ajustable, 80° - 200°C
- Temporizador con función de apagado automático, en el rango de tiempo de 1-60min
- Timbre de auto listo y protección contra el sobrecalentamiento

EN

ELECTRIC AIR FRYER 3.5L

- Healthy and uses 80% less fat than a conventional fryer
- Removeable non-stick coated frying basket of 3.5L
- With LED light digital display & touch control panel
- 8 menú functions
- Recipe book included
- Auto reminder of the shaking the food half way through cooking process
- 360° Hot and hi-speed air circulation Technology
- Fully-adjustable temperature control from 80°C - 200°C
- Timer with auto off function in the time range of 1-60min
- Auto ready bell and over-heat protection

PT

FRITADEIRA DE AR ELÉTRICA 3.5L

- Saudável e usa 80% menos gordura do que uma fritadeira convencional
- Cesto de fritadeira com revestimento antiaderente 3,5L
- Com tela digital de luz LED e painel de controle de toque
- 8 funções do menu
- Livro de receitas incluído
- Lembrete automático para agitar alimentos no meio do processo de cozimento
- 360° Tecnologia de circulação de ar quente com alta velocidade
- O controle de temperatura totalmente ajustável, 80° - 200°C
- Temporizador com função de desligamento automático, no intervalo de tempo de 1-60min
- Sino automático e proteção contra o superaquecimento



220 - 240V~ 50-60Hz
1200W



POTENCIA



CAPACIDAD



AVISO
AUTOMÁTICO
DE REMOCIÓN



CONTROL DE
TEMPERATURA



RECETARIO
INCLUIDO



FUNCIONES
PREESTABLECIDAS



TEMPORIZADOR

SS-10865

www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN




© SOGO All Rights Reserved.

SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



2

24

Producto / Product:

29 x 32 x 31 cm / 3 kg

Caja Individual / Gift box:

31.2 x 31.2 x 33 cm / 3.3 kg

Caja Master / Export Carton:

64 x 32.5 x 34.5 cm / 7.4 - 6.6 kg



FR FRITEUSES ÉLECTRIQUES À AIR 3.5L

- Sain et utilise 80 % de graisse en moins qu'une friteuse conventionnelle
- Panier de friteuse à revêtement antiadhésif de 3,5L
- Avec affichage numérique à LED et panneau de contrôle tactile
- 8 fonctions des menus
- Livre de recettes inclus
- Rappel automatique de l'agitation des aliments au milieu du processus de cuisson
- 360° Technologie de circulation d'air chaud et à grande vitesse
- Contrôle de la température entièrement réglable 80° - 200°C
- Minuterie avec fonction d'arrêt automatique dans la plage de temps de 1-60mins
- Cloche automatique prêt et protection contre la surchauffe

DE ELEKTRISCHER LUFTFRITTER 3.5L

- Gesund und verbraucht 80 % weniger Fett als eine herkömmliche Fritteuse
- Einen mit 3,5L beschichteten Frittierkorb
- Mit digitaler LED-Lichtanzeige & Touch-Bedienfeld
- 8 Menüfunktionen
- Inklusive rezeptbuch
- Automatische Erinnerung an das Rühren der Speisen nach der Hälfte des Garvorgangs
- 360° Heiß- und Hochgeschwindigkeits-Luftzirkulationstechnologie
- Vollständig einstellbare Temperaturregelung 80° - 200°C
- Timer mit automatischer Abschaltfunktion im Zeitbereich von 1-60min
- Automatische Bereitschaftsglocke und Überhitzungsschutz

IT FRIGGITRICE AD ARIA ELETTRICA 3.5L

- Più sano e utilizza 80% in meno di grassi rispetto a una friggitrice convenzionale
- Cestello per friggitrice con rivestimento antiaderente da 3,5L
- Con schermo digitale a luce LED e pannello di controllo touch
- 8 funzioni del menu
- Ricettario incluso
- Promemoria automatico per agitare il cibo nel mezzo del processo di cottura
- 360° Tecnologia di circolazione dell'aria calda e ad alta velocità
- Il controllo della temperatura completamente regolabile da 80° - 200°C
- Timer con funzione di spegnimento automatico, nell'intervallo di tempo compreso tra 1 e 60 minuti
- Segnalatore acustico pronto automatico e Protezione da surriscaldamento



220 - 240V~ 50-60Hz
1200W

1200W
MAX

POWER

3.5L

CAPACITY



AUTO
REMINDER
OF SHAKING
FOOD

**80°-
200°C**

TEMPERATURE
CONTROL



RECIPE
BOOKLET
INCLUDED

8

PRESET
FUNCTIONS

**1-60
min.**

TIMER

SS-10865

www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN



© SOGO All Rights Reserved.

La empresa publicadora no garantiza que alguna especificación mencionada este libre de error. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales