



CM-503U/W

Best.-Nr.: 0231820

PRODUKTIINFOS

Elektret-Einbaumikrofon

- Mikrofonkapsel mit Halbnierencharakteristik
- Kompaktes Grenzflächenmikrofon
- Low-Cut-Schalter (80 Hz)
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- Metallgehäuse
- Schwarze (CM-503U/B) oder weiße (CM-503U/W) Kapselabdeckung

TECHNISCHE DATEN

CM-503U/W

Art	Einbaumikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Halbniere
System	Elektret
Audio-Frequenzbereich	40-12000 Hz

CM-503U/W

Nennimpedanz	220 Ω
Empfindlichkeit	4 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	70 dB
Maximaler Schalldruck	140 dB
Speisung	DC 9-52 V, Phantom
Gehäusematerial	Metall
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	31,6 x 69,7 x 30 mm
Gewicht	67 g
Anschluss	XLR, sym.
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,047 x 0,145 m
Bruttogewicht	0,143 kg
Nettogewicht	0,102 kg

CM-503U/W

EAN-Code	4007754247992
Nettogewicht	0,102 kg