



ATT-224H/WS

Best.-Nr.: 0176120

PRODUKTIINFOS

ELA-Einbau-Lautstärkesteller

- Nennbelastbarkeit 24 W
- Versenkter Reglerknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen
- Abschwächung in 11 Stufen und AUS
- Audio-Transformator für 100-V-Übertragungstechnik
- Frontplatte (abnehmbar) und Knopf aus weißem Kunststoff
- Unterputzmontage in Standard-Hohlwanddose
- Aufputzmontage mit passenden, optional erhältlichem Einbaugehäuse ATT-200

TECHNISCHE DATEN

ATT-224H/WS

Art	ELA-Einbau-Lautstärkesteller
Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennbelastbarkeit	24 W
Pflichtempfang	nein

ATT-224H/WS

Abmessungen	85 x 85 x 45 mm
Einbautiefe	37 mm
Gewicht	160 g
Aufputzgehäuse	ATT-200

ATT-224H/WS

EAN-Code	4007754255621
Nettogewicht	0,16 kg