



HF-140

Best.-Nr.: 0033560

PRODUKTIINFOS

Gummifuß

- Für schwere Geräte und Boxen
- Mit eingelegter Metallscheibe
- 6,2-mm-Loch
- Ø 38 mm x 10 mm

TECHNISCHE DATEN

HF-140

Art	Gummifuß
Typ	6,2-mm-Loch
Farbe	Schwarz
Material	Gummi
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 38 mm x 10 mm
Gewicht	19 g

HF-140

Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,04 x 0,01 x 0,04 m
Bruttogewicht	0,019 kg
Nettogewicht	0,019 kg

HF-140

EAN-Code	4007754090857
Nettogewicht	0,019 kg