



WAP-204RS

Best.-Nr.: 1000989

PRODUKTIINFOS

Internetradio, FM-RDS- und DAB+-Tuner, MP3-Spieler

- Bluetooth-Schnittstelle
- Netzwerkverbindung über LAN-Buchse oder WLAN
- Zugriff auf über 20000 Radiostationen weltweit
- Sendersuche nach Genre, Sendername, Standort
- FM-RDS-Empfangsfunktion
- Empfang von rauschfreiem "Digitalradio" (DAB+)
- USB-Host-Eingang zum direkten Abspielen von MP3-Dateien
- Einfache Bedienung über Jogdial
- Großes, beleuchtetes Matrix-Display
- Equalizer mit Werks- und User-Presets
- Shuffle-Play und Repeat-Folder über USB
- Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
- Sleep-Timer und Wecker-Funktion mit Snooze
- Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung, RS-232-Schnittstelle oder UNDOK™-App
- Aux-Front-Eingang (3,5-mm-Stereo-Klinke)
- Kopfhörerausgang (3,5-mm-Stereo-Klinke)
- 75-Ω-FM-Antennen-Eingang, koaxial
- SMA-RP-Antennenanschluss
- RS-232-Schnittstelle
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung, Stabantenne und FM-Wurfantenne
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, Montagewinkel abnehmbar

TECHNISCHE DATEN

WAP-204RS

Art	Internetradio, FM-RDS- und DAB+-Tuner, MP3-Spieler
Medien	Bluetooth, FM, DAB+, MP3, LAN/WLAN
Ausgang, analog	750 mV
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/20 VA DC 15 V/300 mA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	20 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 15 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	300 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 44 x 245 mm
Gewicht	2,7 kg
Anschlüsse	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke (Aux In), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke (Kopfhörer), 1 x RJ45 (LAN) 1 x WLAN/Bluetooth-Antenne 1 x RS-232-Schnittstelle
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,325 x 0,135 x 0,6 m
Bruttogewicht	3,98 kg

WAP-204RS

EAN-Code	4007754422610
Nettogewicht	3,2 kg