



MD-302

Best.-Nr.: 0221160

PRODUKTINFOS

Stereo-Kopfhörer

- Besonders leichte Ausführung
- Ohrmuscheln drehbar
- 1,2 m langes Kabel mit einseitiger Zuführung und 3,5-mm-Klinkenstecker

TECHNISCHE DATEN

MD-302

Art	Kopfhörer
Übertragungsart	Kabel
Kopfhörerwandler	Neodym, Ø 30 mm
Wandlerprinzip	dynamisch
Max. Eingangsleistung	50 mW
Übertragungsbereich Kopfhörer	20-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhörer	32 Ω

MD-302

Kopfhörerempfindlichkeit	110 dB/mW
Kabel	1,2 m, einseitige Zuführung
Stecker	3,5-mm-Klinke, vernickelt
Gewicht ohne Kabel	50 g

MD-302

EAN-Code	4007754226164
Nettogewicht	0,062 kg