



ES-10

Best.-Nr.: 0220590

PRODUKTIINFOS

Mono-Ohrhörer

- Kunststoffbügel für optimalen Sitz
- Dynamisches 32-Ω-System
- 1-m-Anschlusskabel und 3,5-mm-Mono-Klinkenstecker

Für das linke Ohr.

TECHNISCHE DATEN

ES-10

Art	Ohrhörer
Übertragungsart	Kabel
Kopfhörerwandler	Mylar, Ø 15 mm
Wandlerprinzip	dynamisch
Max. Eingangsleistung	30 mW

ES-10

Übertragungsbereich Kopfhörer	30-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhörer	32 Ω
Kopfhörerempfindlichkeit	110 dB/mW
Kabel	1 m
Stecker	3,5-mm-Mono-Klinke
Gewicht ohne Kabel	11 g

ES-10

EAN-Code	4007754160055
Nettogewicht	0,015 kg