PDM-302PTT

Best.-Nr.: 1000609

PRODUKTINFOS

ELA-Tischmikrofon

mit Schwanenhals

- Dynamisch, Nierencharakteristik
- Geräuscharmer Push-to-talk-Taster
- 4,8-m-Anschlusskabel mit XLR-Stecker, symmetrisch

TECHNISCHE DATEN

PDM-302PTT	
Art	Tischmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Audio-Frequenzbereich	60-12000 Hz
Nennimpedanz	600 Ω

PDM-302PTT

Empfindlichkeit	3,2 mV/Pa
Schwanenhalslänge	310 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	120 x 60 x 160 mm (Pultgehäuse)
Gewicht	1,02 kg
Kabel	4,8 m
Anschluss	XLR, sym.
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,27 x 0,13 m
Bruttogewicht	1,19 kg
Nettogewicht	1,02 kg

PDM-302PTT

EAN-Code	4007754410914
Nettogewicht	1,02 kg