



CS-W4T/5

Best.-Nr.: 1000018

PRODUKTFIOS

UHF-PLL-Tischmikrofonsender für Konferenzleitung

- Back-Elektret-Mikrofonkapsel, Supernierencharakteristik
- 400-mm-Schwanenhals, abnehmbar
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar
- Low-Cut-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Lock-Funktion
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

TECHNISCHE DATEN

CS-W4T/5

Art	Tischmikrofonsender für Konferenzleitung
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Superniere
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Sendeleistung	10/50 mW
Betriebsdauer	≈ 25 h
Audio-Frequenzbereich	60-16000 Hz
Speisung	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
Schwanenhalslänge	400 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	138 x 29 x 116 mm (Pultgehäuse)
Gewicht	710 g
Anschluss	4-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,41 x 0,07 x 0,16 m
Bruttogewicht	1,061 kg
Nettogewicht	0,714 kg

CS-W4T/5

EAN-Code	4007754274509
Nettogewicht	0,714 kg