



PA-948S

Best.-Nr.: 0177020

PRODUKTIINFOS

ELA-Mono-Leistungsverstärker

- 1 x 480 W
- Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter
- Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur, Ausgangspegel und 100 V/70 V
- Durchschleifausgang (Link)
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte

TECHNISCHE DATEN

PA-948S

Ausgangsleistung, gesamt	480 W
Nennleistung	480 W
Leistung an 100 V	480 W
Leistung an 70 V	480 W
Ausgangsimpedanz	70 V/10 Ω , 100 V/20 Ω
Kanäle	1
Eingänge	710 mV/10 k Ω , symmetrisch
Frequenzbereich	80-16000 Hz
Störabstand	> 98 dB(A)
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1100 VA
Netzspannung	~ 230 V

PA-948S

Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1100 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	255 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	4 kg
Anschlüsse	1 x 6,3 mm/XLR-Combo (Eingang), 1 x XLR (Link), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,36 x 0,14 x 0,54 m
Bruttogewicht	5,23 kg
Nettogewicht	4,28 kg

PA-948S

EAN-Code	4007754261875
Nettogewicht	4,28 kg