

CDX1-1745/16

Best.-Nr.: 1001105

PRODUKTINFOS

PA-Horntreiber, 40 W, 16 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Ferritmagnet
- Einteilige Polyamid-Membran und -Sicke
- Sound-Castle-Membrananordnung
- Empfohlene Trennfrequenz 2200 Hz (12 dB/Okt.)
- 2-Loch- und 3-Loch-Schrauben-Montage
- Auch als 8-Ω-Version (CDX1-1745/8) verfügbar

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1745/16	
Impedanz (Z)	16 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	1200-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	40 W

CDX1-1745/16

Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W
Kennschalldruck	110 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 44 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 25 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (2x M6), Ø 57 mm (3x M6)
Abmessungen	Ø 120 mm x 56 mm
Außendurchmesser	Ø 120 mm
Breite	Ø 120 mm
Höhe	Ø 120 mm
Tiefe	56 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,96 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,135 x 0,076 x 0,175 m
Bruttogewicht	2,1 kg
Nettogewicht	1,96 kg

CDX1-1745/16

EAN-Code	739894542746
Nettogewicht	1,96 kg