

CDX1-1730/8

Best.-Nr.: 1001076

PRODUKTINFOS

PA-Horntreiber, 40 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Neodymmagnet
- Einteilige PETP-Folienmembran und -Sicke
- Sound-Castle-Membrananordnung
- Empfohlene minimale Übergangsfrequenz 2200 Hz (12 db/Okt.)
- 25-mm-Schallöffnung

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1730/8	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	1200-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	40 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W

CDX1-1730/8

Kennschalldruck	110 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 44 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 2 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (4x M6)
Abmessungen	Ø 88,5 mm x 55 mm
Außendurchmesser	Ø 88,5 mm
Breite	Ø 88,5 mm
Höhe	Ø 88,5 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,64 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,135 x 0,075 x 0,105 m
Bruttogewicht	0,778 kg
Nettogewicht	0,637 kg

CDX1-1730/8

EAN-Code	739894548540
Nettogewicht	0,637 kg