

CDX1-1447/8

Best.-Nr.: 1001102

PRODUKTINFOS

PA-Horntreiber, 35 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 35-mm-Schwingspule (1,4") und Ferritmagnet
- Einteilige Polyamid-Membran und -Sicke
- Integrierte Membran und rückseitige Abdeckung für einfachen Austausch
- Empfohlene Trennfrequenz 2200 Hz (12 dB/Okt.)
- 4-Loch-Schrauben-Montage

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1447/8	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	1500-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W

CDX1-1447/8

Kennschalldruck	106 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 35 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 25 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (4x M6)
Abmessungen	Ø 90 mm x 46,5 mm
Außendurchmesser	Ø 90 mm
Breite	Ø 90 mm
Höhe	Ø 90 mm
Tiefe	46,5 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,97 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,13 x 0,08 x 0,11 m
Bruttogewicht	1,09 kg
Nettogewicht	0,97 kg

CDX1-1447/8

EAN-Code	739894599351
Nettogewicht	0,97 kg