



TM-17M

Best.-Nr.: 0176720

PRODUKTFIOS

Aufmerksamkeit garantiert!

Mit unserem Sortiment zuverlässiger Megafone haben wir für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Wenige grundlegende Entscheidungskriterien helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Die Reichweite ist sicher das wichtigste Kriterium. Hier gilt: Je größer der Schalldruck (in dB), desto höher die Reichweite des Megafons. Ferner besteht die Möglichkeit, zwischen Megafonen mit integriertem Mikrofon, mit Handmikrofon oder Geräten mit einem zusätzlichen Funkmikrofon auszuwählen. Alle Megafone der Marke MONACOR werden durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt. Als Alternative bieten einige Geräte die zusätzliche Option eines 12-V-Anschlusses. Größe, Gewicht und der Stromverbrauch sind weitere Entscheidungsmerkmale. Mit Hilfe dieser Vergleichskriterien finden Sie im MONACOR-Programm garantiert schnell das ideale Megafon für Ihre individuellen Anforderungen.

Megafon

mit MP3-Abspielfunktion

- Handmikrofon mit Spiralkabel
- Sprech-Feststelltaste, Lautstärkeregler und Aufnahme-/Wiedergabetasten am Mikrofon
- Aufnahmefunktion über Mikrofon (bis zu 20 Sekunden)
- MP3-Modul mit Abspielfunktion vom USB-Stick oder von einer Micro-SD-Karte

- Lautstärke von MP3 und Mikrofon getrennt regelbar
- Betriebsschalter für Sirene
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Kfz-Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

TM-17M

Integriertes Mikrofon	nein
Hand-Mikrofon	ja
Funk-Mikrofon	nein
Feststelltaste Mikrofon	ja
Pistolengriff	ja
Schultergurt	ja
Kfz-Anschlusskabel	ja
Sirene	ja
Lautstärkeregler	ja
Ausgangsleistung (P_{MAX})	25 W
Kennschalldruck	110 dB
Stromversorgung	8 x 1,5-V-Baby-Batterie (C) nicht mitgeliefert, ext. 12 V DC/2 A
12-V-Anschluss	ja
Abmessungen	Ø 230 mm x 340 mm
Gewicht	1,3 kg
Sonstiges	MP3, USB, Micro-SD
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,36 x 0,25 m
Bruttogewicht	1,8 kg
Nettogewicht	1,42 kg

TM-17M

EAN-Code	4007754259018
Nettogewicht	1,42 kg