



PSS-1210DC

Best.-Nr.: 0273210

PRODUKTFIOS

Schaltnetzgerät, DC 12 V/1 A,

mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie

- Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand $< 0,1 \text{ W}$
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol am Innenkontakt

TECHNISCHE DATEN

PSS-1210DC

Kategorie	Schaltnetzgerät
Eingangsspannung	$\sim 100\text{-}240 \text{ V}/50\text{-}60 \text{ Hz}/250 \text{ mA}$
Ausgangsspannung	DC 12 V
Ausgangsstrom	1 A

PSS-1210DC

Anschlüsse	Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm
Kabellänge	1,8 m
Kurzschlusschutz	ja
Überlastungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	43,9 x 72,4 x 76,9 mm
Gewicht	109 g
Position	B

PSS-1210DC

EAN-Code	4007754216417
Nettogewicht	0,109 kg