



PSS-1500E

Best.-Nr.: 0273140

PRODUKTINFOS

Schaltnetzgerät, 1,5 A,

mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie

- Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,3 W
- Umschaltbare Ausgangsspannung
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Polaritätswahl erfolgt durch Umstecken der beiliegenden Adapter
- 7 Steckadapter: Klinkenstecker: 2,5 mm, 3,5 mm, Hohlstecker: 2,35/0,75 mm, 3,5/1,35 mm, 5,0/2,1 mm, 5,5/2,1 mm, 5,5/2,5 mm

TECHNISCHE DATEN

PSS-1500E

Kategorie

Schaltnetzgerät

Eingangsspannung

~ 100-240 V/50-60 Hz/400 mA

PSS-1500E

Ausgangsspannung	DC 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V
Ausgangsstrom	1,5 A
Polaritätswahl	ja
Ausgangsspannung umschaltbar	ja
Anschlüsse	Steckadapter
Kabellänge	1,8 m
Kurzschlusschutz	ja
Überlastungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	52 x 54 x 82 mm
Gewicht	127 g
Sonstiges	ECO

PSS-1500E

EAN-Code	4007754211146
Nettogewicht	0,127 kg