



PSS-1230DC

Best.-Nr.: 0273220

PRODUKTFINOS

Schaltnetzgerät, DC 12 V/3 A,

mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie

- Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,3 W
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol am Innenkontakt

TECHNISCHE DATEN

PSS-1230DC

Kategorie	Schaltnetzgerät
Eingangsspannung	~ 100-240 V/50-60 Hz/800 mA
Ausgangsspannung	DC 12 V
Ausgangsstrom	3 A

PSS-1230DC

Anschlüsse	Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm
Kabellänge	1,8 m
Kurzschlusschutz	ja
Überlastungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	50 x 32 x 116 mm
Gewicht	285 g
Position	C

PSS-1230DC

EAN-Code	4007754216424
Nettogewicht	0,285 kg