



PSS-3000E

Best.-Nr.: 0273150

PRODUKTINFOS

Schaltnetzgerät, max. 3 A,

mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie

- Stromkostensparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,1 W
- Umschaltbare Ausgangsspannung
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Polaritätswahl erfolgt durch Umstecken der beiliegenden Adapter
- 7 Steckadapter: Klinkenstecker: 2,5 mm, 3,5 mm, Hohlstecker: 2,35/0,75 mm, 3,5/1,35 mm, 5,0/2,1 mm, 5,5/2,1 mm, 5,5/2,5 mm

TECHNISCHE DATEN

PSS-3000E

Kategorie

Schaltnetzgerät

Eingangsspannung

~ 100-240 V/50-60 Hz/800 mA

PSS-3000E

Ausgangsspannung	DC 5/6/7,5/9/12/13,5/15 V
Ausgangsstrom	3/3/3/3/3/2,4/2,4 A, 36 VA
Polaritätswahl	ja
Ausgangsspannung umschaltbar	ja
Anschlüsse	Steckadapter
Kabellänge	1,8 m
Kurzschlusschutz	ja
Überlastungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	50 x 32 x 115 mm
Gewicht	306 g

PSS-3000E

EAN-Code	4007754213379
Nettogewicht	0,306 kg