



SPEECH-500/GR

Best.-Nr.: 0176210

PRODUKTIINFOS

Das SPEECH-500 ist die professionelle Lösung

für anspruchsvolle Sprach- und Musikübertragung und ist mit innovativer Technik ausgerüstet. Das Redepult kann mittels Elektroantrieb stufenlos in der Höhe eingestellt werden. Ein Notebook kann platzsparend unter der durchsichtigen Pultscheibe in einem speziell dafür vorgesehenen und zweistufig beleuchtbaren Fach untergebracht werden. Keine Wünsche offen lässt das eingebaute Audiosystem sowie die UHF-PLL-Funktechnik mit Sende- und Empfangsmodul. Diese ermöglicht im Audio-Link-Betrieb die kabellose Ansteuerung von weiteren Aktivlautsprechersystemen, die mit entsprechenden Funkempfängern ausgerüstet sind (z. B. TXA-800- und TXA-1000-Serie).

Professionelles, elektrisch höhenverstellbares Redepult mit integriertem drahtlosem Audiosystem

- Eingebauter 4-Kanal-Mischverstärker mit Limiter, 50 W
- Elektrische stufenlose Höhenverstellung der Pulthöhe von 85-125 cm
- Pult mit durchsichtiger Sicherheitsglasplatte und beleuchtetem Fach für ein Laptop
- Eingebauter UHF-PLL-Empfänger (TXA-1822MR) mit 2 x 16 einstellbaren Frequenzen (863,1-864,9 MHz) mit Diversity-System, passende Sender wie TXA-800HSE oder TXA-800HT sind optional erhältlich
- Eingebauter UHF-PLL-Sender (TXA-820MT) mit 16 einstellbaren Frequenzen (863,1-864,9 MHz) zum Aufbau von Audio-Funk-Übertragungsstrecken

- 3 Eingänge über Kombi-Buchse Mic (XLR)/Line (6,3-mm-Klinke), Stereo-Line-Eingang (Cinch), Gainregler, 3-fach-Klangregelung für die Kombi-Eingänge
- 2 schockabsorbierende XLR-Buchsen auf dem Pultaufsatz für 2 optionale Schwanenhalsmikrofone (belegen je einen Mikrofoneingang), passendes Mikrofon EMG-650P optional erhältlich
- Zusätzliche XLR-Buchse für LED-Schwanenhalsleuchte (Leuchte nicht im Lieferumfang)
- 24-V-Phantomspannung für Mic-Eingang 1 und 2
- 1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen
- 2-Wege-Lautsprechersystem mit 30-cm-Tieftöner (12") und Hochtonhorn (1")
- Hochwertiges Gehäuse in Holz-Lack-Kombination
- Standarddekor: Grau, lackiert
- Referentenschildhalterung mit Klemmschraube montierbar
- 3 zusätzliche Ablagefächer für Dokumente und andere Utensilien
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 starre Rollen

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Lieferung ohne Laptop.

Auch in anderen Farben erhältlich:

Neben dem Standarddekor „Grau, lackiert“ können Sie aus weiteren 20 Design-Optionen Ihre individuelle Farbe oder das passende Wunschdekor auswählen:

Ahorn, Apfel dunkel, Buche, Buche dunkel, italienische Eiche, Eiche rötlich, Eiche rustikal, Erle, Kirsche, Kirsche dunkel, Kirsche hell, Tabak-Akazie, Walnuss dunkel, Walnuss hell, Wenge, Zwetschge, Apricot, Taubenblau, Vanille, Grau (Standard) und Weiß.

Lieferzeit und Aufpreis auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

SPEECH-500/GR

Nennleistung (P_{RMS})	50 W
Ausgangsleistung, gesamt	100 W
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Trägerfrequenz	863,1-864,9 MHz
Reichweite	≤ 30 m
Eingänge	24 mV (Mic1-2, oben), 4,5 mV (Mic1-3), 150 mV (Line1-3), 400 mV (Line)
Maximaler Schalldruck	114 dB

SPEECH-500/GR

Klangregler, Tiefen	± 12 dB/60 Hz
Klangregler, Mitten	± 7 dB/1 kHz
Klangregler, Höhen	± 12 dB/15 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/135 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	800 x 850-1250 x 570 mm
Gewicht	52 kg
Anschlüsse	3 x XLR (Mic), 3 x 6,3-mm-Klinke (Line), 1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out)

SPEECH-500/GR

EAN-Code	4007754256161
Nettogewicht	51,95 kg