



SPEECH-104D

Best.-Nr.: 0179120

PRODUKTFIOS

Eine innovative Qualitätslösung für die hochwertige Sprach- und Musikbeschallung:

Das SPEECH-104D-Aktiv-Redepult von MONACOR verbindet Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und Komfort in einer perfekten Weise. Akkubetrieben und damit komplett ortsunabhängig macht allein das SPEECH-104D aus jeder zu beschallenden Fläche ein Auditorium. Es passt sich aber selbstverständlich auch in jede gegebene Umgebung ein, wo eine zeitlich begrenzte oder auch permanente Redestelle benötigt wird. Die integrierte Verstärker- und Lautsprechertechnik erlaubt dabei nicht nur die Sprachwiedergabe, sondern macht auch Musik und zum Beispiel Film- und Präsentationsvertonungen denkbar gut und einfach. Ein Schwanenhalsmikrofon einstecken und/oder eine Signalquelle anschließen - einschalten - fertig.

Professionelles Redepult mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Class-D-Verstärker

- Eingebauter Class-D-Mischverstärker und Lautsprecherbox, 80 W
- Betrieb über eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/7 Ah (bis zu 16 Stunden Betriebszeit)
- Integrierte Akku-Ladefunktion, Ladegerät wird mitgeliefert
- 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- 1 Eingang über Kombi-Buchse Mic (XLR)/Line (6,3-mm-Klinke)
- 1 Stereo-Aux-Eingang über Cinch-Buchsen
- Alle Eingänge mit Gainregler

- 2 schockabsorbierende XLR-Buchsen auf dem Pultaufsatz für 2 optionale Schwanenhalsmikrofone (belegen je einen Mikrofoneingang) oder ein Mikrofon und eine optionale LED-Schwanenhalsleuchte
- 12-V-Phantomspesung
- 1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschluss (8 Ω) für externen Lautsprecher
- 2-Wege-Lautsprechersystem
- Hochwertiges Holzgehäuse mit wechselbaren Bodenplatten in Schwarz
- Pultaufsatz mit aufklappbarem Dokumentenfach
- Die Lieferung besteht aus 2 Kartons

Lieferung ohne Schwanenhalsmikrofon und ohne Schwanenhalsleuchte. Passendes Mikrofon EMG-650P und passende LED-Schwanenhalsleuchte GNL-453XLR sind optional erhältlich.

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE oder TXA-800HT sind optional erhältlich.

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TECHNISCHE DATEN

SPEECH-104D

Nennleistung (P_{RMS})	80 W
Ausgangsleistung, gesamt	120 W
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Trägerfrequenz	863,1-864,9 MHz
Reichweite	$\approx$ 25 m
Eingänge	2 mV (Mic 1), 13 mV (Line), 20 mV (Mic 2-3), 100 mV (Aux)
Maximaler Schalldruck	114 dB
Stromversorgung	Akku 2x12 V/7 Ah, DC 12 V/1,5 A über beil. Ladegerät
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	525 x 1120 x 440 mm
Gewicht	30 kg

SPEECH-104D

Anschlüsse	1 x XLR (Mic 1)
	1 x 6,3-mm-Klinke (Line),
	2 x XLR (Mic 2-3),
	1 x Cinch L/R (Aux),
	1 x Cinch L/R (Line Out),
	1 x NEUTRIK-SPEAKON (ext. Lautsprecher)

SPEECH-104D

EAN-Code	4007754270365
Nettogewicht	29 kg