

SP-23/4RDP

Best.-Nr.: 0100470

PRODUKTINFOS

Miniatur-Einbaulautsprecher, 8 Ω

- Für den universellen Einsatz in Modellen, Sprechanlagen, Miniatur-Radios

Miniatur-Einbaulautsprecher

Hinweis zur Maßzeichnung:

- Breite = Ø A
- Tiefe = E
- Magnetdurchmesser = Ø B
- Einbauöffnung = Ø C
- Einbautiefe = E-D

TECHNISCHE DATEN

SP-23/4RDP

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	350-15000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	0,5 W
Kennschalldruck	Belastbarkeit < 1 W
Magnetdurchmesser	Ø 22 mm
Einbauöffnung	Ø 65 mm
Einbautiefe	18 mm
Abmessungen	Ø 70 mm x 21,5 mm
Außendurchmesser	Ø 70 mm
Breite	Ø 70 mm
Höhe	Ø 70 mm
Tiefe	21,5 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,045 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,025 x 0,075 m
Bruttogewicht	0,055 kg
Nettogewicht	0,045 kg

SP-23/4RDP

EAN-Code	4007754024463
Nettogewicht	0,045 kg