



HT-30

Best.-Nr.: 0100190

PRODUKTIINFOS

PA-Miniatur-Hornhochtöner, 50 W, 8 Ω

- Breitbandige und lineare Wiedergabe
- Hohe Belastbarkeit durch Ferrofluid

TECHNISCHE DATEN

HT-30

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-20 kHz
Resonanzfrequenz (f_s)	2 kHz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	5 kHz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m

HT-30

Schwingspulendurchm.	Ø 12 mm
Magnetdurchmesser	Ø 50 mm
Einbauöffnung	Ø 59 mm
Einbautiefe	45 mm
Abmessungen	67 x 67 x 47 mm
Breite	67 mm
Höhe	67 mm
Tiefe	47 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,18 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,07 x 0,055 x 0,07 m
Bruttogewicht	0,195 kg
Nettogewicht	0,18 kg

HT-30

EAN-Code	4007754008937
Nettogewicht	0,18 kg